

Tyčový magnet s lícovaným rozměrem, AlNiCo, Ø: 16mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085925 16
GTIN	2050000965128
Třída artiklu	08Q

Popis**Provedení:**

- Odstíněný tyčový magnet s magnetickým jádrem z AlNiCo.
- Tolerance lícování na vnější průměr Ø h6.
- Tepelná odolnost do maximálně 220 °C.

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisováním, lepením a zalitím.

Technický popis

Maximální rozměr zkrácení na zadní straně	5 mm
Ø	16 mm
Výška	20 mm
Materiál povrchu	pozinkováno
Odolnost vůči teplotě maximálně	220 °C
Jmenovitá přidržovací síla	15 N
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Tyčový magnet

