

**Tyčové magnety 2dílná sada, AlNiCo, Ø×délka: 8X25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085936 8X25
GTIN	4045197372673
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

- Válcový tvar, označení stejných pólů pomocí drážky.
- Materiál magnetu odolný vůči teplotám do max. 550 °C (lak 100 °C).
- Tyče lze seřazením za sebou prodloužit.

Technický popis

Délka	25 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	550 °C
Ø	8 mm
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Tyčový magnet