

Garant**PKD fréza s vnitřním chlazením tlačný řez, PKD, Ø h10 DC: 6 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	209620 6
GTIN	4045197478139
Třída artiklu	11Y

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonná PKD fréza vyrobená **pro nejvyšší nároky na výkon při obrábění CFK, GFK a grafitu. Úhel osy negativní $\alpha = -2^\circ$.**

Tlačný řez.

Materiál je přitlačován na podložku. Velmi vhodné pro tenké materiály.

Vnitřní chlazení: ano

Tolerance jmenovitý Ø: h10

Počet zubů Z: 2

Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HA s h6

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 15 mm

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 20 mm

Uvolňovací Ø D_1 : 5,4 mm

Celková délka L: 60 mm

Stopka Ø D_s : 6 mm

Technický popis

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	20 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v GFK CFK	0,03 mm
Uvolňovací Ø D_1	5,4 mm
Ø břitu D_c	6 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Počet zubů Z	2

Posuv f_z pro frézování drážek v grafitu	0,1 mm
Stopka $\varnothing D_s$	6 mm
Celková délka L	60 mm
Délka břitu L_c	15 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerance jmenovitý \varnothing	h10
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	PKD
Řezný materiál	PKD
Norma	Výrobní norma
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ano
Barevný kroužek	černá
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------