

Garant
PKD fréza s vnitřním chlazením tažený řez, PKD, Ø h10 DC: 6 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	209615 6
GTIN	4045197478085
Třída artiklu	11Y

Popis
Provedení:

Vysoce výkonná PKD fréza vyrobená **pro nejvyšší nároky na výkon při obrábění CFK, GFK a grafitu. Úhel osy pozitivní $\alpha = 2^\circ$.**

Tažený řez pro standardní použití.

Vnitřní chlazení: ano

Tolerance jmenovitý Ø: h10

Počet zubů Z: 2

Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HA s h6

Počet zubů Z: 2

Délka bříty L_c : 15 mm

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 20 mm

Uvolňovací Ø D_1 : 5,4 mm

Celková délka L: 60 mm

Stopka Ø D_s : 6 mm

Technický popis

Počet zubů Z	2
Ø bříty D_c	6 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v GFK CFK	0,03 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v grafitu	0,1 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	20 mm

Uvolňovací $\varnothing D_1$	5,4 mm
Stopka $\varnothing D_s$	6 mm
Celková délka L	60 mm
Délka břitu L_c	15 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerance jmenovitý \varnothing	h10
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	PKD
Řezný materiál	PKD
Norma	Výrobní norma
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ano
Barevný kroužek	černá
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------