

**Kapovací a pokosová pila BITURBO Akumulátor, Typ: GCM18216-0****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078232 GCM18216-0
GTIN	3165140898928
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Akumulátorová kapovací a pokosová pila.

- **Vynikající řezná kapacita s velkou hloubkou řezu 70 mm.**
- **Optimální mobilita díky nízké hmotnosti a vynikající ergonomii.**
- **Uživatelské rozhraní pro předvolbu otáček.**
- **Výměna pilového kotouče bez použití nářadí.**
- **Díky technologii BITURBO porovnatelné s pilou s připojením přes kabel.**
- **Dobrá mobilita díky nízké hmotnosti.**

Rozsah dodávky:

Pilový kotouč Ø 216 mm, přidržovač, matice SDS, modul Bluetooth GCY 42. Včetně pilového listu a sáčku na prach.

Technický popis

Maximální úhel sklonu vlevo	45 stupeň
Maximální úhel sklonu vpravo	0 stupeň
Označení výrobce	GCM 18V-216
Nastavení pokosu	ano
Výška	630 mm

Maximální pokosový úhel vlevo	47 stupeň
Typ akumulátoru	Li-Ion
Šířka	770 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Hmotnost	14,7 kg
Délka	520 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Ø pilového listu	216 mm
Maximální pokosový úhel vpravo	47 stupeň
Počet obsažených akumulátorů	0
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Maximální počet otáček	4600 min ⁻¹
Obal	Karton
Druh produktu	Pila