

**HOLEX****Pilový kotouč jemný, Ø×tloušťka: 250X2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	177050 250X2
GTIN	4045197700469
Třída artiklu	12T

**Popis****Provedení:**

Precizní provedení a dobrá kvalita za výhodnou cenu. **Vaporizovaný povrch** chrání před navařováním materiálu.

**Použití:**

Na pomaloběžných strojích (cca 50 ot./min.). **Rozteč zubů t:** (tvar zubů).

- **4 mm (BW) – Pro profily a trubky s tloušťkou stěn 1,0 – 1,5 mm.**
- **5 / 6 mm (HZ) – Pro střední profily, trubky a plný materiál s tloušťkou stěn, s popř. průřezem , 1,5 – 20 mm.**
- **7 / 8 mm (HZ) – Pro silné profily, trubky a plný materiál s tloušťkou stěn popř. průřezem do cca 50 mm.**
- **10 – 16 mm (HZ) – Pro zvláště silné průřezy a plný materiál nad 50 mm.**

**Upozornění:**

- **Pro nerezové oceli (např. V2A) je rozhodující správná řezná rychlost a mazání (viz údaje v Příručce pro třískové obrábění č. 110020).**
- **Odchytky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840, z části až o 50 %.**

Řezný materiál: HSS

Tloušťka: 2 mm

Ø otvoru: 40 mm

Počet zubů Z: 200  
 Rozteč t: 4 mm  
 Počet otvorů unášeče: 2; 4  
 Ø otvoru unášeče: 8; 12 mm

## Technický popis

Ø otvoru	40 mm
Vhodné pro tovar pil	Eisele
Tloušťka	2 mm
Ø	250 mm
Rozteč t	4 mm
Počet zubů Z	200
Počet otvorů unášeče	2; 4
Kruhová rozteč otvoru unášeče	55; 64 mm
Ø otvoru unášeče	8; 12 mm
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Pilový kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	800 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	600 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	37 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	22 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	20 m/min	P
GG(G)	vhodný	27 m/min	K
CuZn	omezené použití	400 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

suché	omezené použití
Vzduch	omezené použití