

**Tyčové magnety 2dílná sada, AlNiCo, Ø×délka: 10X30mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 085936 10X30  |
| GTIN           | 4045197372703 |
| Třída artiklu  | 02A           |

**Popis****Provedení:**

- Válcový tvar, označení stejných pólů pomocí drážky.
- Materiál magnetu odolný vůči teplotám do max. 550 °C (lak 100 °C).
- Tyče lze seřazením za sebou prodloužit.

**Technický popis**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Délka                           | 30 mm         |
| Odolnost vůči teplotě maximálně | 550 °C        |
| Ø                               | 10 mm         |
| Materiál jádra magnetu          | AlNiCo        |
| Druh produktu                   | Tyčový magnet |