

Tyčový magnet s lícovaným rozměrem, AlNiCo, Ø: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085925 25
GTIN	2050000964831
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

- Odstíněný tyčový magnet s magnetickým jádrem z AlNiCo.
- Tolerance lícování na vnější průměr Ø h6.
- Tepelná odolnost do maximálně 220 °C.

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisování, lepením a zalitím.

Technický popis

Materiál povrchu	pozinkováno
Odolnost vůči teplotě maximálně	220 °C
Ø	25 mm
Výška	30 mm
Maximální rozměr zkrácení na zadní straně	5 mm
Jmenovitá přídržovací síla	80 N
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Tyčový magnet

