

## Plochý magnet bez závitů, neodym, Ø: 10mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085923 10
GTIN	2050001737564
Třída artiklu	08Q

### Popis

#### Provedení:

- Tepelná odolnost do maximálně 80 °C.
- Pozinkovaný povrch, jádro magnetu z neodymu.
- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.

#### Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisování, lepením a zalitím.

### Technický popis

Ø	10 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	80 °C
Výška	4,5 mm
Hmotnost	2,5 g
Materiál povrchu	pozinkováno
Jmenovitá přidržovací síla	25 N
Materiál jádra magnetu	neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

