

HOLEX**Hrncový magnet s ochrannou deskou, AlNiCo, Ø: 17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085940 17
GTIN	4045197372734
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

- Opracování ocelového pláště neovlivní magnet.
- Magnetická síla směřovaná dolů pomocí uložení v hliníkovém kroužku.
- Montážní závit v povrchu magnetu.
- Materiál magnetu odolný vůči teplotám max. do 220 °C.

Použití:

Montáž do přípravků, k přidržení nebo zvedání.

Technický popis

Montážní závit v magnetické hlavě	M6 mm
Jmenovitá přidržovací síla	26,5 N
Materiál povrchu	ocel
Odolnost vůči teplotě maximálně	220 °C
Ø	17 mm
Výška	16 mm

Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Hrncový magnet