

## Plochý magnet s lícovaným magnetem, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 25mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085928 25
GTIN	2050000965180
Třída artiklu	08Q

### Popis

#### Provedení:

- Odstíněný tyčový magnet s 3- až 6násobnou přídržnou silou oproti magnetům z tvrdého feritu.
- Tolerance lícování na vnější průměr Ø h6.
- Tepelná odolnost do maximálně 200 °C.
- Magnetické jádro ze Samarium-Kobaltu (SmCo<sub>5</sub>).

#### Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisováním, lepením a zalitím.

### Technický popis

Odolnost vůči teplotě maximálně	200 °C
Materiál povrchu	nikl
Jmenovitá přídržovací síla	400 N
Ø	25 mm
Výška	35 mm
Maximální rozměr zkrácení na zadní straně	7 mm
Materiál jádra magnetu	SmCo <sub>5</sub>
Druh produktu	Tyčový magnet

