



Akumulátorový úhlový šroubovák, Typ: CLBA083



Údaje o objednávce

Artikové číslo	071142 CLBA083
GTIN	697099651482
Třída artiklu	03S

Popis

Provedení:

Bezdrátové montážní nástroje Cleco® CellClutch™ jsou inteligentní a přitom se snadno používají a na montážní lince poskytují možnost programování s klasickou sčítací funkcí. Preciznost a přesnost opakování s hodnotou CMK > 1,67 (při toleranci $\pm 10\%$ ve shodě s ISO 5393).

- **Jednoduše programovatelné: Pro vyvarování se chybám a zlepšení produktivity naprogramujte otáčky a vícestupňové šroubovací procesy.**
- **Osvědčená spojka Cleco: Nabízí spolehlivost a dlouhou životnost ve výrobní lince.**
- **Stavová kontrolka operátora: Barevná indikace pro stav zašroubování a počtu dávek.**
- **Vícebarevné LED: Pracovní světlo pro přídavné zpětné hlášení operátorovi „OK / NOK“ při současném osvětlení obrobku.**
- **Programovací šroubovací strategie: Eliminujte poškození závitu a chyby při šroubování pomocí programovatelných otáček a strategií.**
- **Jednotná bateriová platforma.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátorů a bez nabíječky.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073827 vel. MB18; 073816 vel. MB18 a č. 073840. K nastavení krouticího momentu je nutný přednastavovací přístroj, najdete ho pod č. od 654381.

Technický popis

Výška	76 mm
Rozsah otáček	92 - 915 min ⁻¹
Počet obsažených akumulátorů	0
Hnací profil upínače nástrojů	čtyřhran
Délka	452,4 mm
Rozměry upínače nástrojů	3/8 palec
Napětí akumulátorů	18 V
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Kapacita akumulátoru	3 Ah
Rozsah utahovacích momentů	2,2 - 8 Nm
Hmotnost bez akumulátoru	1,46 kg
Druh produktu	Šroubovák