



Akumulátorový úhlový šroubovák, Typ: CLBA123



Údaje o objednávce

Artikové číslo	071142 CLBA123
GTIN	697099651499
Třída artiklu	03S

Popis

Provedení:

Bezdrátové montážní nástroje Cleco® CellClutch™ jsou inteligentní a přitom se snadno používají a na montážní lince poskytují možnost programování s klasickou sčítací funkcí. Preciznost a přesnost opakování s hodnotou CMK > 1,67 (při toleranci $\pm 10\%$ ve shodě s ISO 5393).

- **Jednoduše programovatelné: Pro vyvarování se chybám a zlepšení produktivity naprogramujte otáčky a vícestupňové šroubovací procesy.**
- **Osvědčená spojka Cleco: Nabízí spolehlivost a dlouhou životnost ve výrobní lince.**
- **Stavová kontrolka operátora: Barevná indikace pro stav zašroubování a počtu dávek.**
- **Vícebarevné LED: Pracovní světlo pro přídavné zpětné hlášení operátorovi „OK / NOK“ při současném osvětlení obrobku.**
- **Programovací šroubovací strategie: Eliminujte poškození závitu a chyby při šroubování pomocí programovatelných otáček a strategií.**
- **Jednotná bateriová platforma.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátorů a bez nabíječky.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073827 vel. MB18; 073816 vel. MB18 a č. 073840. K nastavení krouticího momentu je nutný přednastavovací přístroj, najdete ho pod č. od 654381.

Technický popis

Délka	452,4 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Kapacita akumulátoru	3 Ah
Hnací profil upínače nástrojů	čtyřhran
Rozměry upínače nástrojů	3/8 palec
Rozsah otáček	65 - 650 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	18 V
Výška	76 mm
Počet obsažených akumulátorů	0
Hmotnost bez akumulátoru	1,46 kg
Rozsah utahovacích momentů	3,3 - 12 Nm
Druh produktu	Šroubovák