



## Akumulátorový úhlový šroubovák, Typ: CLBA303



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	071142 CLBA303
GTIN	697099651512
Třída artiklu	03S

### Popis

#### Provedení:

Bezdrátové montážní nástroje Cleco® CellClutch™ jsou inteligentní a přitom se snadno používají a na montážní lince poskytují možnost programování s klasickou sčítací funkcí. Preciznost a přesnost opakování s hodnotou CMK > 1,67 (při toleranci  $\pm 10\%$  ve shodě s ISO 5393).

- **Jednoduše programovatelné: Pro vyvarování se chybám a zlepšení produktivity naprogramujte otáčky a vícestupňové šroubovací procesy.**
- **Osvědčená spojka Cleco: Nabízí spolehlivost a dlouhou životnost ve výrobní lince.**
- **Stavová kontrolka operátora: Barevná indikace pro stav zašroubování a počtu dávek.**
- **Vícebarevné LED: Pracovní světlo pro přídavné zpětné hlášení operátorovi „OK / NOK“ při současném osvětlení obrobku.**
- **Programovací šroubovací strategie: Eliminujte poškození závitu a chyby při šroubování pomocí programovatelných otáček a strategií.**
- **Jednotná bateriová platforma.**

#### Rozsah dodávky:

Bez akumulátorů a bez nabíječky.

#### Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073827 vel. MB18; 073816 vel. MB18 a č. 073840. K nastavení krouticího momentu je nutný přednastavovací přístroj, najdete ho pod č. od 654381.

**Technický popis**

Rozsah otáček	26 - 255 min <sup>-1</sup>
Hnací profil upínače nástrojů	čtyřhran
Výška	76 mm
Rozměry upínače nástrojů	3/8 palec
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Napětí akumulátorů	18 V
Počet obsažených akumulátorů	0
Délka	492 mm
Kapacita akumulátoru	3 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,73 kg
Rozsah utahovacích momentů	8,3 - 30 Nm
Druh produktu	Šroubovák