

Plochý magnet bez závitů, neodym, Ø: 13mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085923 13
GTIN	2050001735799
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

- Tepelná odolnost do maximálně 80 °C.
- Pozinkovaný povrch, jádro magnetu z neodymu.
- Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisování, lepením a zalitím.

Technický popis

Ø	13 mm
Hmotnost	4,5 g
Materiál povrchu	pozinkováno
Výška	4,5 mm
Jmenovitá přidržovací síla	60 N
Odolnost vůči teplotě maximálně	80 °C
Materiál jádra magnetu	neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

