




Sada 6-hranných úhlových šroubováků, dlouhé práškově nanášený lak, Počet šroubováků: 12Z



Údaje o objednávce

Artikové číslo	627143 12Z
GTIN	7610733249404
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít šikmo ve sklonu až 30°. Povrch niklovaný, chromovaný a **s práškově nanášeným lakem**. Hrany lehce sražené. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Výhoda:

Snadné nalezení správného klíče díky zapamatovatelnému barevnému značení.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním šestihranem (palce).

Rozsah dodávky:

Po 1 ks úhlový šroubovák ve velikostech:

- **1/20; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16 palce.**
- **V praktické plastovém držáku.**

Technický popis

Rozměry velikostí klíčů	palcový
Počet šroubováků	12
Materiál	Speciální slitina PB Swiss Tools
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Povrch	poniklováno, práškově nanášený lak
Barevné označení	ano

Kulová hlava na dlouhém rameni	ano
Druh produktu	Šroubováky