


Re-Bo**Pilový kotouč pro nerezové oceli hrubý, Ø×tloušťka: 315X3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	177540 315X3
GTIN	4045197245441
Třída artiklu	17B

Popis

Provedení:

Přesné ozubení a nejjemněji broušené boční plochy. **Úhel čela speciálně pro nerezové oceli.**

Nitridované povrchy: tvrdá, trvalá ochrana proti zadírání materiálu.

Použití:

Rozteč zubů t: (tvar zubů)

- 3 mm (BW) – Pro slabé trubky, profily, plechy s tloušťkou stěn 1 – 2 mm.
- 4 mm (BW) – Pro trubky, profily, plechy s tloušťkou stěn 1,5 – 4 mm.
- 6 mm (HZ) – Pro trubky, profily a plný materiál s tloušťkou stěny nad 4 mm, popř. průřezy do maximálně 50 mm.
- 8 mm (HZ) – Pro plný materiál nad 50 mm.

Vhodné pro:

Kotoučové pily **EISELE** a **TRENNJAEGER** pro řezání za studena.

Upozornění:

- Pro optimální výkon a životnost: Použijte koncentrovaný chladicí a mazací prostředek č. 084260.
- Odchytky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší, než povoluje DIN 1840, zčásti až o 50 %.

Technický popis

Ø otvoru	40 mm
Ø	315 mm
Rozteč t	8 mm
Tloušťka	3 mm
Počet zubů Z	120
Počet otvorů unášeče	2; 4
Kruhová rozteč otvoru unášeče	55; 64 mm
Ø otvoru unášeče	9; 12 mm
Řezný materiál	HSS E
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Pilový kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	37 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	22 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	11 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	15 m/min	S
GG(G)	vhodný	27 m/min	K
CuZn	omezené použití	400 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

