

**HOLEX****Knoflíkový magnet s ochrannou deskou, AlNiCo, Ø: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085946 32
GTIN	4045197608604
Třída artiklu	02A

**Popis****Provedení:**

- Kruhový magnet s dělenou přidržovací plochou a otvorem.
- Materiál magnetu odolný vůči teplotám max. do 550 °C.

**Použití:**

- Montáž do měřicích přístrojů s ukazatelem.
- Uchycení malých kovových předmětů.

**Technický popis**

Ø	32 mm
Jmenovitá přidržovací síla	48 N
Ø montážního otvoru	7,1 mm
Výška	25,4 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	550 °C
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Knoflíkový magnet

