

**Re-Bo****Pilový kotouč pro nerezové oceli střední, Ø×tloušťka: 250X2mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	177520 250X2
GTIN	4045197245342
Třída artiklu	17B

## Popis

### Provedení:

Přesné ozubení a nejjemněji broušené boční plochy. **Úhel čela speciálně pro nerezové oceli.**

**Nitridované povrchy:** tvrdá, trvalá ochrana proti zadírání materiálu.

### Použití:

**Rozteč zubů t:** (tvar zubů)

- 3 mm (BW) – Pro slabé trubky, profily, plechy s tloušťkou stěn 1 – 2 mm.
- 4 mm (BW) – Pro trubky, profily, plechy s tloušťkou stěn 1,5 – 4 mm.
- 6 mm (HZ) – Pro trubky, profily a plný materiál s tloušťkou stěny nad 4 mm, popř. průřezy do maximálně 50 mm.
- 8 mm (HZ) – Pro plný materiál nad 50 mm.

### Vhodné pro:

Kotoučové pily **EISELE** a **TRENNJAEGER** pro řezání za studena.

### Upozornění:

- Pro optimální výkon a životnost: Použijte koncentrovaný chladicí a mazací prostředek č. 084260.
- Odchytky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší, než povoluje DIN 1840, zčásti až o 50 %.

## Technický popis

Rozteč t	4 mm
Ø otvoru	40 mm
Ø	250 mm
Tloušťka	2 mm
Počet zubů Z	200
Ø otvoru unášeče	9; 12 mm
Počet otvorů unášeče	2; 4
Kruhová rozteč otvoru unášeče	55; 64 mm
Řezný materiál	HSS E
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Pilový kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	37 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	22 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	11 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	S
GG(G)	vhodný	27 m/min	K
CuZn	omezené použití	400 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

