

Re-Bo**Pilový kotouč na kov, Ø×tloušťka: 68X1,6Fmm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	178860 68X1,6F
GTIN	4045197245595
Třída artiklu	17B

Popis

Provedení:**Německý špičkový produkt** se speciálním výbrusem a přesným ozubením.**Vhodné pro:****GF a AXX AiR.**

Technický popis

Tloušťka	1,6 mm
Ø otvoru	16 mm
Ø	68 mm
Počet zubů Z	72
Řezný materiál	HSS E
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Pilový kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	800 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	600 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	37 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	22 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	S
GG(G)	vhodný	27 m/min	K
CuZn	vhodný	400 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suchý	vhodný		
Vzduch	omezené použití		