

Plochý magnet s lícovaným magnetem, SmCo₅, Ø: 32mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085928 32
GTIN	2050000965197
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

- Odstíněný tyčový magnet s 3- až 6násobnou přídržnou silou oproti magnetům z tvrdého feritu.
- Tolerance lícování na vnější průměr Ø h6.
- Tepelná odolnost do maximálně 200 °C.
- Magnetické jádro ze Samarium-Kobaltu (SmCo₅).

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisováním, lepením a zalitím.

Technický popis

Jmenovitá přídržovací síla	600 N
Ø	32 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	200 °C
Výška	40 mm
Maximální rozměr zkrácení na zadní straně	5 mm
Materiál povrchu	nikl
Materiál jádra magnetu	SmCo ₅
Druh produktu	Tyčový magnet

