

Garant**Hrubovací fréza, TiAlN, Ø DC: 9 mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 192710 9 |
| GTIN | 4045197107930 |
| Třída artiklu | 11W |

Popis**Provedení:**

S podbroušeným hrubovacím profilem. Do vel. 20 Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: k12

Počet zubů Z: 4

Úhel sklonu šroubovice: 27 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 1835 B s h6

Počet zubů Z: 4

Délka břitu L_c : 38 mm

Celková délka L: 88 mm

Stopka Ø D_s : 10 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,5 mm

Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm²: 0,014 mm

Technický popis

| | |
|--|----------|
| Ø břitu D_c | 9 mm |
| Počet zubů Z | 4 |
| Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ² | 0,014 mm |
| Šířka rohové fazetky při 45° | 0,5 mm |
| Stopka Ø D_s | 10 mm |
| Celková délka L | 88 mm |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Délka břitu L_c | 38 mm |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální |
| Stopka | DIN 1835 B s h6 |
| Tolerance jmenovitý \varnothing | k12 |
| Úhel sklonu šroubovice | 27 stupeň |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň |
| Povlak | TiAlN |
| Řezný materiál | HSS Co 8 |
| Norma | DIN 844 B |
| Profil frézování | NR |
| Dělení břitů | nestejně |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Stopková fréza |