

HOLEX**Silný magnet s ochrannou deskou, AlNiCo, Celková výška: 30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085934 30
GTIN	4045197372581
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

- **Silný magnet ve tvaru můstku.**
- **S otvorem pro upevnění magnetu (velikost 35 a 41 se 2 otvory).**
- **Magnetický materiál s tepelnou stálostí do maximálně 550 °C.**

Použití:

K přidržení, zvednutí nebo třídění malých kovových součástí, nebo pro montáž do elektrických relé, měřicích přístrojů atd.

Technický popis

Jednotlivý pól hloubka	11 mm
Jednotlivý pól šířka	28,6 mm
Celková výška	30 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	550 °C
Jmenovitá přidržovací síla	118 N
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Silný magnet

