

**HOLEX****Hrubovací fréza HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	192930 10
GTIN	4045197108890
Třída artiklu	12W

**Popis****Provedení:****Podbroušený jemný vroubkovaný profil.**

Geometrie čelního břitu pro zanořování do materiálu.

Cenově příznivá alternativa.

**Technický popis**

Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Šířka rohové fazetky při $45^\circ$	0,18 mm
Počet zubů Z	4
Ø břitu $D_c$	10 mm
Ø stopky $D_s$	10 mm
Celková délka L	95 mm
Délka břitu $L_c$	45 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerance jmenovitý Ø	js12
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS Co 8

Norma	DIN 844
Profil frézování	HR
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,15×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	120 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	101 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	78 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	17 m/min	M
CuZn	omezené použití	92 m/min	N
Uni	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		