

**uvex****Polobotky černé/žluté uvex 1, S2, Velikost bot EU: 40**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	092115 40
GTIN	4031101534664
Třída artiklu	04V

## Popis

### Provedení:

Sportovní, zvláště lehké a flexibilní bezpečnostní boty. Vhodné pro alergiky na chrom. Šířka 11.

- **Svrchní materiál z mikroveluru.**
- **Materiál výstelky Distance Mesh.**
- **100% nekovová ochranná špička uvex xenova®.**
- **Podešev PU s vložkami z TPU s těmi nejlepšími tlumícími vlastnostmi.**
- **Téměř bezešvá konstrukce svršku pro zamezení vzniku otlaků.**
- **Vybavení ESD.**

Bezpečnostní obuv s elastickými tkaničkami a rychlým zapínáním.

### Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Třída ochrany: S2

Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

## Technický popis

Svrchní materiál	vodoodpudivý high-tech mikrovelur
Barva	černé/žluté
Typ obuvi	Polobotky

Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Podrážka odolávající olejům a benzínu	ano
Antistatické	ano
Materiál podrážky	PU
Materiál ochranné špičky prstů	Kompozit
Profilovaná podrážka	ano
Třída ochrany	S2
Velikost bot EU	40
Absorpce energie v oblasti paty	ano
Materiál vnitřní podšívky	materiál podšívky Distance Mesh
Protiskluzové	ano
Vyjímatelná vložka	ano
Řada	uvex 1
Pohlaví	pánské
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Bezpečnostní boty