



## Sklopný kontejner RAL 7016 s vypouštěcím kohoutem, Objem kontejneru: 450l



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	919923 450
GTIN	4017976247021
Třída artiklu	96D

### Popis

#### Provedení:

Olejetěsně svařený kontejner, výklopně uložený.

Okraj kontejneru dvakrát ohraněný.

Podstavec s integrovanými kapsami pro vysokozdvizný vozík, nášlapným plechem a pojistkou proti převržení.

2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

TOTALSTOP - centrální brzdový systém podle EN 1757-3 sériově u říditelných koleček.

#### Text upoutávky:

Vypouštěcí kohout

se sítkem k oddělování kapalných a pevných látek.

Vyklápění se provádí ručně.

Pro vyprazdňování s vysokozdvizným vozíkem nebo při velkém zatížení doporučujeme samovýklopný vozík.

#### Norma:

**EN 1757-3**

#### Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

## Technický popis

Materiál kolečka	TPE
Provedení vypouštěcího kohoutu	Vypouštěcí kohout se sítkem
Délka	1374 mm
Rozměr vybrání C	603 mm
Rozměr vybrání D	72 mm
Výsypné hrany výška s kolečky	733 mm
Hmotnost	83 kg
Lanový výtah	ne
Rozměr vybrání A	194 mm
Barva	antracitově šedá RAL 7016
Olejetěsně svařené	ano
Počet koleček	4
Rozměr skříně – délka	1214 mm
Nosnost	750 kg
Objem kontejneru	450 l
Norma	EN 1757-3
Rozměr skříně – výška	708 mm
Výška	1072 mm
Vzdálenost vybrání B	203 mm
Vnitřní rozměry pro zasetí šířka	194 mm
Výklopný mechanismus	ruční
Ø koleček	200 mm
Pojistka proti vyklopení	ano
Vnitřní rozměry pro zasetí výška	72 mm
Rozměr skříně – šířka	669 mm
Šířka	730 mm
S vybráním	ano

Druh produktu

Vyklápěcí nádoba