



## Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	148150 4
GTIN	4045197814906
Třída artiklu	12L

### Popis

#### Provedení:

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.

Zesílené provedení. Všechny rozměry s **kvalitně kovaným ocelovým pláštěm a ocelovými rukojetmi.**

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 5,5 - 16 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M9 – M27

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 7 - 20 mm

Celková délka: 470 mm

### Technický popis

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	7 - 20 mm
Celková délka	470 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M9 – M27
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	5,5 - 16 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo