



Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	148150 3
GTIN	4045197814890
Třída artiklu	12L

Popis

Provedení:

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.

Zesílené provedení. Všechny rozměry s **kvalitně kovaným ocelovým pláštěm a ocelovými rukojetmi.**

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 4,9 - 12 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M5 – M20

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 6,5 - 15 mm

Celková délka: 385 mm

Technický popis

Celková délka	385 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M5 – M20
Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	6,5 - 15 mm
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	4,9 - 12 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo