

**Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 1.1/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	148150 1.1/2
GTIN	4045197814876
Třída artiklu	12L

Popis**Provedení:**

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.

Zesílené provedení. Všechny rozměry s **kvalitně kovaným ocelovým pláštěm a ocelovými rukojetmi.**

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 2 - 8 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M1 – M12

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Celková délka: 200 mm

Technický popis

Celková délka	200 mm
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	2 - 8 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M1 – M12
Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo