



Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	148150 1
GTIN	4045197814869
Třída artiklu	12L

Popis

Provedení:

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.

Zesílené provedení. Všechny rozměry s **kvalitně kovaným ocelovým pláštěm a ocelovými rukojetmi.**

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 2 - 6,3 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M1 – M10

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

Celková délka: 175 mm

Technický popis

Pro ruční závitník DIN 352	M1 – M10
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	2 - 6,3 mm
Celková délka	175 mm
Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo