

Garant**Pružný upínač variabilní, Typ: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360064 2
GTIN	4045197816108
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

- **Ocelové základní těleso s integrovaným celocelovým kónusem.**
- **Mechanický mechanismus sevření.**
- **Utážením postranního upínacího šroubu je konstrukční díl axiálně vtažen a upnut upínacím čepem přes 2 upínací klíny.**
- **Je možné upevnění pomocí upínek, kamenů s T-drážkou nebo upínacího systému s nulovým bodem pomocí upínacího čepu č. 360066.**
- **Otvor pro upínací systém s nulovým bodem je již připraven.**

Výškové přestavení se stoupáním 3 mm na jednu otáčku. Maximální délka přestavení 25 mm. Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcí pro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Použití:

Snadné a přesné polohování na pracovním stole. Upínání složitých konstrukčních dílů, např. při výrobě forem.

K vyrovnávání tvářených konstrukčních dílů.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025 pro vel. 120, momentový klíč č. 656050 vel. 60, výškový prvek č. 360068.

Technický popis

Vnější Ø D	80 mm
Krouticí moment	10 Nm
Šířka B	99 mm
Typ	2
Délka L	144 mm
Upínací výška	150 - 175 mm
Řada	ZeroClamp
Druh produktu	Upinaci jednotka