

Garant**Válcová čelní hrubovací fréza NR, bez povlaku, Ø×šířka js16: 63X40mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	182200 63X40
GTIN	4045197096753
Třída artiklu	11U

Popis

Provedení:**Podbroušený profil.** Široké řezné zuby lze často přebroušovat beze změny profilu.**Upozornění:** f_z pro $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Technický popis

Ø břitu D_c	63 mm
Otvor Ø H7	27 mm
Počet zubů Z	8
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Provedení stopky	s otvorem
Celková výška	40 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS Co 5
Norma	DIN 1880 T1

Profil frézování	NR
Tolerance jmenovitý Ø	js16
Upínač čelní válcové frézy	s lícovanou drážkou
Úhel sklonu šroubovice	27 stupeň
Směr přísuvu	horizontální a šikmý
Vnitřní chlazení	ne
Rohový úhel čela	90 stupeň
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Válcová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	18 m/min	M
CuZn	vhodný	45 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		