

Garant**Pružný upínač pevný, Typ: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360060 2
GTIN	4045197816122
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

- **Ocelové základní těleso s integrovaným celooceľovým kónusem.**
- **Mechanický mechanismus sevření.**
- **Utažením postranního upínacího šroubu je konstrukční díl axiálně vtažen a upnut upínacím čepem přes 2 upínací klíny.**
- **Je možné upevnění pomocí upínek, kamenů s T-drážkou nebo upínacího systému s nulovým bodem pomocí upínacího čepu č. 360066.**
- **Otvor pro upínací systém s nulovým bodem je již připraven.**

Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcí pro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Použití:

Snadné a přesné polohování na pracovním stole. Upínání složitých konstrukčních dílů, např. při výrobě forem.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025 pro vel. 120, momentový klíč č. 656050 vel. 60, výškový prvek č. 360068.

Technický popis

Délka L	144 mm
Krouticí moment	10 Nm
Šířka B	99 mm
Vnější Ø D	80 mm
Výška H	125 mm
Typ	2
Řada	ZeroClamp
Druh produktu	Upinaci jednotka

Příslušenství

Výškový prvek Typ 1	360068 1
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 16M8	360025 16M8
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 18M16	360025 18M16
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 18M12	360025 18M12
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 25M10	360025 25M10
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 16M10	360025 16M10
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 12M10	360025 12M10
Momentový klíč přepínatelnou ráčnou Maximální utahovací moment 60 Nm	656050 60