



## Digitální číselníkový úchylkoměr Bluetooth Rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 100mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	404300 100
GTIN	
Třída artiklu	40N

### Popis

#### Provedení:

Robustní korpus skříně s velkým světelným indikačním panelem. Úsporný režim a automatické opětovné zapnutí, **absolutní systém**. Min/Max/Delta, tolerance, přepočítávací faktor, AutoOff. **Předvolba rozměru (Preset)** libovolné hodnoty. Možnost uložení dvou referenčních hodnot. Změna směru počítání.

Kompatibilní s volitelnou aplikací **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

#### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, zvedací páka č. 434212, akumulátorový blok č. 404310 vel. PACK.

### Technický popis

Ø pouzdra	59,5 mm
-----------	---------

Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 54
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Měřicí síla	1,8 - 3,8 N
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Přepínatelný odečet	0,001 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Tloušťka pouzdra	32,9 mm
Řada	HCT
Rozsah měření	100 mm
Kalibrování	C1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

## Služby

Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023010 100
KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023000 100

**Příslušenství**

Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Zvedáček pro úchylkoměr S_Dial WORK Rozsah měření 12,5 mm	434212 12,5
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50

Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Zvedáček pro úchylkoměr S_Dial WORK Rozsah měření 25 mm	434212 25
Výkyvný dotyk	434912
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2