



Digitální číselníkový úchylkoměr Bluetooth Rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 12,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	404302 12,5
GTIN	7640125698923
Třída artiklu	40N

Popis

Provedení:

Robustní korpus skříně s velkým světelným indikačním panelem a přídavným analogovým ukazatelem. Úsporný režim a automatické opětovné zapnutí, **absolutní systém**. Min/Max/Delta, tolerance, přepočítávací faktor, AutoOff. **Předvolba rozměru (Preset)** libovolné hodnoty. Možnost uložení dvou referenčních hodnot. Změna směru počítání.

Kompatibilní s volitelnou aplikací **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a IOS.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, akumulátorový blok č. 404310 vel. PACK.

Rozhraní: rozhraní Bluetooth

Ochranná třída IP: IP 54

Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Bezdrátový přenos dat: Mobilní aplikace HCT

Bezdrátový přenos dat: HID (Human Interface Device)

Bezdrátový přenos dat: Software výrobce

Kalibrování: C1

Přepínatelný odečet: 0,001 mm

Mezní chyba: 0,003 mm
 Měřicí síla: 0,65 - 0,9 N
 Upínací stopka Ø h6: 8 mm
 Ø pouzdra: 59,5 mm
 Tloušťka pouzdra: 32,9 mm

Technický popis

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Tloušťka pouzdra	32,9 mm
Ochranná třída IP	IP 54
Ø pouzdra	59,5 mm
Měřicí síla	0,65 - 0,9 N
Rozsah měření	12,5 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Počet obsažených baterií	1
Přepínatelný odečet	0,001 mm
Mezní chyba	0,003 mm
Řada	HCT
Kalibrování	C1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023000 12,5
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	013250 12,5
Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	013210 12,5

Příslušenství

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Zvedáček pro úchylkoměr S_Dial WORK Rozsah měření 25 mm	434212 25
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13

Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Výkyvný dotyk	434912
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15

Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Zvedáček pro úchylkoměr S_Dial WORK Rozsah měření 12,5 mm	434212 12,5
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2