


**Mitutoyo****Vnitřní měřicí přístroj s úchylkoměrem, Rozsah měření: 35-60mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	435203 35-60
GTIN	4946368854892
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Samostředící vnitřní měřicí přístroj se třemi příkládacími body. Přístrojový držák a úchylkoměr matově chromované. Úchylkoměr chráněn proti nárazu plastovým pouzdem. Přístrojový držák tepelně izolován ochranou ruky. Různě dlouhými výměnnými dotykovými čepy a mezikroužky se měřicí přístroj nastavuje na  $\varnothing$  otvoru.

Měřicí čep s TK dotykovou kuličkou.

**Použití:**

Jako samostředící komparační měřicí přístroj pro kontrolu  $\varnothing$  přesnosti, válcovitosti a kruhovitosti otvorů.

**Rozsah dodávky:**

Včetně číselníkového úchylkoměru č. 432051 vel.10/58 s odečtem 1/100-mm.

**Technický popis**

Šířka středícího talíře	20 mm
Hloubka měření	150 mm
Rozsah měření	35 - 60 mm
Přesnost opakování bez úchylkoměru	0,5 $\mu$ m

Počet měřících čepů	6
Norma	Výrobní norma
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C1
Kalibrování	C4
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

### Služby

Kalibrace DAkkSVnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 60 mm	023220 60
KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10
KalibrováníVnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 60 mm	023210 60
Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

### Příslušenství

Prodloužení (50 mm)	435210
Distanční kroužek vnitřní Ø 6,3 mm Šířka kroužku 2 mm	435230 2
Distanční kroužek vnitřní Ø 6,3 mm Šířka kroužku 1 mm	435230 1
Distanční kroužek vnitřní Ø 6,3 mm Šířka kroužku 0,5 mm	435230 0,5
Adaptér pro 2bodové přesné vnitřní měřicí přístroje SU1 ks Typ 35-90	439914 35-90