


Garant**ZDHT 150560FR-F10, HU7705, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	211777 ALU
GTIN	4062406681968
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:**

Po obvodu broušené vyměnitelné břitové destičky pro přesné usazení v nosném nástroji. Vysoce výkonný jemnozrný substrát nejnovější generace řezných materiálů. Optimalizované nabroušení břitů pro aplikaci ve snadno obrobitelných materiálech.

Upozornění:

Před použitím vyměnitelné břitové destičky s $r = 6,0$ mm je nutná modifikace nosiče.

Rohový rádius: 6 mm

Posuv f_z na zub: 0,1 - 0,25 mm

Technický popis

Rohový rádius	6 mm
Posuv f_z na zub	0,1 - 0,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZDHT 150560FR-F10
Typ	HU7705
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	2000 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	1800 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	900 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		