

**Garant****Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260932 10/11
GTIN	4062406677244
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Řada	GARANT Master
ISO kód držáku	A10K STFPCR/L11
Celková délka L	125 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Středové přesazení L <sub>3</sub>	6,2 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	22 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	9 mm
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	12 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč