

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260932 16/11
GTIN	4062406677268
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	31 mm
Středové přesazení L ₃	9,2 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D _s	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Celková délka L	180 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	18 mm
Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
ISO kód držáku	A16Q STFCL/L11
Upínací výška L ₂	15 mm
Řada	GARANT Master
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč