

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260932 12/11
GTIN	4062406677251
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	24,3 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Celková délka L	140 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	14 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Řada	GARANT Master
Upínací výška L ₂	11 mm
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	A12L STFCL/L11
Středové přesazení L ₃	7,2 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč