

**Garant****Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260932 20/11
GTIN	4062406677275
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Řada	GARANT Master
ISO kód držáku	A20R STFPCR/L11
Velikost destiček	11 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	11,1 mm
Celková délka L	200 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	36 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	18 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	22 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč