

Garant**Drážkovací fréza, bez povlaku, Ø DC × LC h11 × e8: 32,5X5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	194010 32,5X5
GTIN	4045197109385
Třída artiklu	11W

Popis**Provedení:**

Řeže po obvodu, křížové ozubení. Boční plochy jsou podbroušené a nemohou se tak zasekávat v obrobku. Speciální povrchová úprava.

Upozornění:

Pro frézování drážek pro kotoučové pružiny dle DIN 6888 nebo pro frézování malých drážek.

Technický popis

Pro kotoučové pružiny DIN 6888	5,0×13,0 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Ø břitu D_c	32,5 mm
Počet zubů Z	12
Ø stopky D_s	12 mm
Celková délka L	71 mm
Délka břitu L_c	5 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS Co 5
Norma	DIN 850 D/F
Profil frézování	křížové břity

Tolerance jmenovitý Ø	e8
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	90 stupeň
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Drážkovací fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	250 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	70 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	35 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
GG(G)	omezené použití	22 m/min	K
CuZn	omezené použití	35 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		