

HOLEX**Video endoskop bez sondy, Typ: F1100****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	492923 F1100
GTIN	4062406684471
Třída artiklu	42L

Popis**Provedení:**

Videoendoskop HOLEX s velkým LCD displejem s věrným vyobrazením detailů a řadou funkcí. Sluneční clona nabízí další ochranu při slunečním záření. Pomocí dvou rukojetí můžete přístroj bezpečně podržet. Základní přístroj je kompatibilní se všemi sondami endoskopů HOLEX č. 492932 – 492944.

- **Základní přístroj se 7palcovým LCD displejem (výřez obrazu 6 palců).**
- **Režim transfokace; digitální zoom ve 3 stupních: 1,5x, 2x a 5x.**
- **Obrazové záznamy a videozáznamy lze ukládat.**
- **Výstup USB a AV. Pomocí integrovaného USB a AV výstupu můžete své snímky a videa přenášet do PC.**
- **Integrovaný dobíjecí Li-Ion akumulátor s dobou provozu 5 hodin.**
- **Otočení obrazu o 180° nebo zrcadlení.**

Výhoda:

- **Dotykový displej s intuitivní obsluhou s režimem celé obrazovky.**
- **Mimořádně robustní a ideální pro venkovní použití.**
- **Velmi velký výřez obrazu 6 palců.**
- **Výřez obrazu s adaptérem je možné rozdělit na paralelní zobrazení 0° a 90°, viditelné při použití sondy Ø 6 mm.**
- **Možnost ukládání komentářů díky zvukovému záznamu. Pomocí instalovaného mikrofону můžete v režimu video během inspekce komentovat pořizovaný záznam. Tím odpadá náročné vytváření a sestavování poznámek.**

- **Možnost přidání poznámek u obrázků.**
- **Porovnání uložených obrázků se živým zobrazením.**
- **Vybraná nastavení jsou zobrazena přehledně přímo na displeji.**

Funkce:

IP55: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Robustní voděodolný a prachotěsný přepravní kufrík, SD paměťová karta, síťový napáječ (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), datový USB kabel a AV kabel, čisticí sada. **Bez sondy.**

Zvláštní příslušenství:

Sondy pro endoskop č. 492932 – 492944.

Technický popis

Vypínač	ano
Formát záznamu	JPEG / AVI (30fps)
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Ochranná třída IP	IP 55
Zaostřená hloubková ostrost	16 – 60 mm
Velikost displeje	7 palec
Rozlišení displeje	640×480 px
Provozní teplota	0 - 40 °C
Ukazatel	Dotyková obrazovka
Druh produktu	Endoskop

Příslušenství

Li-Ion akumulátor Typ	492918
-----------------------	--------