

Garant**VDGT 11T210 FN, HU7810, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 211865 ALU |
| GTIN | 4062406676858 |
| Třída artiklu | 21A |

Popis**Provedení:**

Jemnozrná povrchová struktura, leštěný povrch utvařeče třísek – extrémní snížení náchylnosti k nalepování.

Upozornění:

$a_{p\max} = 3$ mm pro hrubování s $a_e = 1 \times D$.

Posuv f_z : 0,17 mm

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Rohový rádius | 1 mm |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Typ | ALU |
| Posuv f_z | 0,17 mm |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VDGT 11T210 FN |
| Typ | HU7810 |
| Řezný materiál | TK |

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Hliník, plasty | vhodný | 1900 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 1900 m/min | N |
| Al > 10% Si | vhodný | 500 m/min | N |
| CuZn | vhodný | 400 m/min | N |
| Grafit, GFK, CFK | vhodný | 100 m/min | N |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |