



Mušlový chránič sluchu Howard Leight™ Sync®, Typ: SYNC



Údaje o objednávce

Artikové číslo	097791 SYNC
GTIN	7312550343210
Třída artiklu	09A

Popis

Provedení:

Pasivní mušlový chránič sluchu lze prostřednictvím funkce Bluetooth® propojit s mobilním telefonem. Mikrofon s ochranou před větrem, pro jasnou srozumitelnost řeči v pracovních oblastech zatížených hlukem, umožňuje **telefonování s mobilním telefonem**. Příchozí hovory lze přijmout a ukončit zcela snadno stisknutím tlačítka. Kromě toho existuje možnost přenosu **veškerého zvukového obsahu mobilního telefonu prostřednictvím rozhraní Bluetooth®** přímo do chráničů sluchu. 3,5 mm konektor nabízí další možnost připojení mobilního telefonu. Pomocí otočného knoflíku lze regulovat hlasitost, barevné LED pak informují o různých nastaveních. SNR = 30 dB (H = 30 dB, M = 27 dB, L = 23 dB). Kombinuje ochranu sluchu, sluchátka a mikrofon.

Použití:

Pro komunikaci v pracovních úsecích zatížených hlukem.

Norma:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Hodnota SNR (hodnota tlumení): 30 dB(A)

Provozní doba: 50 h

Hmotnost: 387 g

Technický popis

Počet obsažených baterií	2
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Provozní doba	50 h
Hmotnost	387 g
Hodnota SNR (hodnota tlumení)	30 dB(A)
Typ baterií	Mignon, AA
Označení výrobce	SYNC WIRELESS IMPACT
Řada	Howard Leight™ Sync®
Norma	EN 352-8
Norma	EN 352-6
Norma	EN 352-1
Druh produktu	Mušlový chránič sluchu