

HOLEX**Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 200****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313405 200
GTIN	4019208193410
Třída artiklu	32R

Popis**Provedení:**

Upínací čelisti se špičatým ozubením 1/16 palce × 90°.

Jemně frézovaná drážka a ozubení, **nečerněné**.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhml a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

Technický popis

Šířka drážky D	17 mm
Délka L	75 mm
Výška H	53 mm
Vzdálenost otvoru b	19 mm
Šířka B	36 mm

Pro typ sklíčidla	200 mm
Vzdálenost otvoru a	12 mm
Pro závit DIN 912	M12
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo