


**HOLEX****Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313745 315
GTIN	4067263152347
Třída artiklu	32R

**Popis****Provedení:**

Nástavbová čelist měkká, dlouhá, ozubení 1,5×60°.

**Přesně vyfrézované** drážky a ozubení, **nečerněné**.

Zešikmené pro malé upínání Ø.

**Materiál:**

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

**Vhodné pro:**

**Silová sklíčidla** firmy Schunk, Röhmm a jiné výrobky.

**Zvláštní příslušenství:**

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

**Upozornění:**

- Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

**Technický popis**

Šířka B	50 mm
Pro typ sklíčidla	315 mm
Délka L	145 mm
Vzdálenost otvoru a	30 mm
Vzdálenost otvoru b	30 mm

Pro závit DIN 912	M14
Šířka drážky D	18 mm
Výška H	50 mm
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo