


HOLEX**Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313405 400
GTIN	4019208193434
Třída artiklu	32R

Popis**Provedení:**

Upínací čelisti se špičatým ozubením 1/16 palce × 90°.

Jemně frézovaná drážka a ozubení, **nečerněné**.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- **Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).**
- **Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.**

Technický popis

Vzdálenost otvoru a	20 mm
Délka L	130 mm
Šířka drážky D	25,5 mm
Výška H	80 mm
Vzdálenost otvoru b	31 mm

Pro závit DIN 912	M20
Šířka B	50 mm
Vhodné též pro typ sklíčidla	500/630 mm
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo