

**HOLEX****Sada měkkých nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313315 400
GTIN	4062406699154
Třída artiklu	32R

**Popis****Provedení:**

Neodstupňované, pro vysoustružení individuálních upínacích Ø. **Frézovaná** opěrná plocha, **nečerněná**.

**Použití:**

Vzhledem k tomu, že je možné čelisti vyměnit nebo upravit na požadovaný průměr **během několika málo sekund**, je účelné mít u stroje připraveno několik čelistových jednotek. **Tím dosáhnete minimální doby technické přípravy.** Čelistové moduly sestávají např. z několika sad základních čelistí s neodstupňovanými měkkými nastavbovými čelistmi, které je možné vyšroubovat na požadovaný průměr. Tento efekt racionalizace je vhodný nejen pro stroje NC, je ale také podstatný pro každý soustruh.

K našroubování na kalené základní čelisti. Pro upínání obrobků právě obrobených nebo s nepravidelným tvarem, které nesmí být poškozeny. Čelisti se opracují dle tvaru obrobku.

**Materiál:**

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

**Vhodné pro:**

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhmm Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

**Upozornění:**

**Vel. 400 je vhodná i pro velikost sklíčidla 500.**

Nastavbové čelisti z hliníku, **na poptávku.**

**Technický popis**

Délka L	180 mm
---------	--------

Šířka drážky D	18 mm
Šířka B	50 mm
Výška H	73 mm
Pro typ sklíčidla	400 mm
Vzdálenost otvoru b	60 mm
Šířka pera A	30 mm
Vhodné pro barevný kód	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms
Vhodné pro barevný kód	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti klínového upínače