


**HOLEX****Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 170****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313725 170
GTIN	4067263151890
Třída artiklu	32R

**Popis****Provedení:**

**Přesně vyfrézované** drážky a ozubení, **nečerněné**.

**Materiál:**

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

**Vhodné pro:**

**Silová sklíčidla** firmy Schunk, Röhmm a jiné výrobky.

**Zvláštní příslušenství:**

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

**Upozornění:**

- Pro přizpůsobení sklíčidlu porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- **Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.**

**Technický popis**

Délka L	72 mm
Šířka drážky D	12 mm
Pro typ sklíčidla	170 mm
Vzdálenost otvoru a	15 mm
Šířka B	32 mm
Pro závit DIN 912	M10

Výška H	40 mm
Vzdálenost otvoru b	20 mm
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo